

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113396

KB DSub-9P-3000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur	RS 232

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dışı
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dışı
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	8 Adet
Renk kılıf	gri
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	6 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dışı
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Pin Pin tahsisi

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



Elektrik bağlantısı

Leuze

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Pin	Pin tahsisi
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

