

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 429073

CB-M12-10000S-5GF

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
----------	--

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kavrama cismi rengi siyah

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tasarım eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

İletken sayısı 4 Adet

İletken enine kesiti 0,34 mm²

Renk kılıf siyah

Korumalı Evet

Kablo tasarımı Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 6 mm

Kablo uzunluğu 10.000 mm

Malzeme kılıf PUR

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-25 ... 80 °C
--	---------------

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	c UL UL
------------------	------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kavrama cismi rengi siyah

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tasarım eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Devre şeması

Bağlantı şeması

