

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 150681

CB-M12-1500-3GF/WM

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
----------	--

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	dişi
-----	------

Malzeme kavrama cismi	TPU
-----------------------	-----

Kutup sayısı	3 kutuplu
--------------	-----------

Tasarım	eksenel
---------	---------

Yuvarlak konektör, LED	Hayır
------------------------	-------

Kontakt başına işletme akımı	4 A
------------------------------	-----

Kilit	Vidalama
-------	----------

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Malzeme kavrama cismi	TPU
-----------------------	-----

Kutup sayısı	3 kutuplu
--------------	-----------

Tasarım	açılı
---------	-------

Kontakt başına işletme akımı	4 A
------------------------------	-----

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	3 Adet
----------------	--------

İletken enine kesiti	0,34 mm <sup>2</sup>
----------------------	----------------------

Renk kılıf	siyah
------------	-------

Korunmalı	Hayır
-----------	-------

Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
----------------	------------------

Kablo çapı (dış)	4,3 mm
------------------	--------

Kablo uzunluğu	1.500 mm
----------------	----------

Malzeme iletkenler	Bakır
--------------------	-------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-25 ... 80 °C
--	---------------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	dişi
-----	------

Malzeme kavrama cismi	TPU
-----------------------	-----

Kutup sayısı	3 kutuplu
--------------	-----------

Tasarım	eksenel
---------	---------

Yuvarlak konektör, LED	Hayır
------------------------	-------

Kontakt başına işletme akımı	4 A
------------------------------	-----

Kilit	Vidalama
-------	----------

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	3 kutuplu
Tasarım	açılı
Kontakt başına işletme akımı	4 A

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

