

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50103621

KB 031-1000

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
Arayüz için uygundur	RS 232
	RS 485

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dişi
Kutup sayısı	15 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
Kutup sayısı	16 kutuplu

## Kablo özellikleri

Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	8,1 mm
Kablo uzunluğu	1.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dişi
Kutup sayısı	15 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
Kutup sayısı	16 kutuplu