

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50128804
KB 307-10000 FLEX

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	BPS 307i
Arayüz için uygundur	SSI

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Soket çubuğu
Kutup sayısı	32 kutuplu
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	10 Adet
Renk kılıf	gri
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	8,5 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Soket çubuğu
Kutup sayısı	32 kutuplu
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

İletken rengi

gri	FE
beyaz	GNDIN
kahverengi	VIN
mor	SWIO 1
siyah	SWIO 2
Mavi	CLK-
Yeşil	VERİ-
Kırmızı	CLK+
Sarı	DATA+
pembe	n.c.

İletken tahsisi