

## Karta danych technicznych Aktywator

Nr art.: 63000882

AC-LL-R

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Funkcje

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje | Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach<br>Zmiana kierunku poprzez rolkę |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dane mechaniczne

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.)    | 14,5 mm x 20 mm                       |
| Masa netto                     | 31 g                                  |
| Rodzaj mocowania               | Mocowanie przelotowe                  |
| Konstrukcja aktywatora         | parzysty                              |
| Obszar zastosowania aktywatora | Heavy Duty                            |
| Otwory montażowe               | 90° do kierunku klucza                |
| Materiał                       | Stal, ocynkowana<br>Tworzywo sztuczne |
| Długość, min.                  | 34 mm                                 |
| Długość, maks.                 | 93 mm                                 |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279216 |
| ECLASS 8.0          | 27279216 |
| ECLASS 9.0          | 27272606 |
| ECLASS 10.0         | 27272606 |
| ECLASS 11.0         | 27272606 |
| ECLASS 12.0         | 27272606 |
| ECLASS 13.0         | 27272606 |
| ECLASS 14.0         | 27272606 |
| ECLASS 15.0         | 27272606 |
| ETIM 5.0            | EC001487 |
| ETIM 6.0            | EC001487 |
| ETIM 7.0            | EC001487 |
| ETIM 8.0            | EC001487 |
| ETIM 9.0            | EC001487 |
| ETIM 10.0           | EC001487 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

