

Karta danych technicznych

Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50130438

E7-MW2

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	E7
-------	----

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Ze sprężyną naciągową

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cyldryczny
Wymiar (Ø x L)	70 mm x 81 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny
Wersja elementu mocującego	Montaż za pomocą kątownika
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	przykręcany / pionowy
Moduły kopuły	maks. 10 szt.
Uchwyt modułu	dwustronny
Liczba pokryw końcowych	2 Piece(s)

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-30 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 66
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Ze sprężyną naciągową

Wskazówki

**Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!**



- ⚡ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚡ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚡ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Wskazówki



W przypadku aplikacji UL:



⚡ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).