


Folha de dados técnicos Cabo de ligação

N.º do art.: 50133387

KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050



Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



Dados técnicos



Dados básicos

Aplicação	Resistente a óleo e lubrificantes
Adequado para interface	Ethernet

Dados elétricos

Dados de desempenho

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Codificação X
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não
Conexão 2	
Tipo de conexão	RJ45
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Versão	Axial
Características dos cabos	
Número de fios	8 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Sem silicone	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Comprimento do cabo	5.000 mm
Material da bainha	PUR
Adequabilidade para correntes de arraste	Sim
Velocidade de traslado	Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s 2

Dados mecânicos

Tamanho	13 mm

Operação e indicação

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, $\,$ -40 \dots 80 $^{\circ}\text{C}$ instalação flexível

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Classificação	
Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Codificação X
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2

Tipo de conexão RJ45