

## Karta danych technicznych



### Przewód łączący

Nr art.: 50103621

KB 031-1000

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane bazowe

Przeznaczony dla interfejsu	RS 232
	RS 485

### Dane elektryczne

#### Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	15 -pin
Wersja	osiowy

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	16 -pin

### Właściwości wydajności

Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,1 mm
Długość przewodu	1.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	15 -pin
Wersja	osiowy

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	16 -pin