

## Karta danych technicznych

### Przewód łączący

Nr art.: 50103409

KB PS2 IT4xxx

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane bazowe

Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych seria IT 38xx
Przeznaczony dla interfejsu	PS/2

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	female

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

#### Przylącze 3

Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	male

#### Właściwości wydajności

Liczba żył	10 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód łączący
Średnica przewodu (zewnętrzna)	5 mm
Długość przewodu	2.400 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	female

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

### Przylącze 3

Rodzaj przylącza	PS/2
Wersja	osiowy
Typ	male