

## 기술 데이터 시트

## 라이트 커튼 송신기

품목 번호: 50131395

CSL505-T25-1175-M8

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 수신기
- 제품 키워드
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |          |
|--------|----------|
| 시리즈    | 505      |
| 작동 원리  | 투수광 원리   |
| 장치 종류  | 송신기      |
| 어플리케이션 | 정밀 물체 감지 |

특수 모델

|       |          |
|-------|----------|
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝  |
|       | 크로스빔 스캐닝 |
|       | 평행빔 스캐닝  |

광학 데이터

|          |             |
|----------|-------------|
| 감지 범위    | 0.3 ... 5 m |
| 감지 범위    | 안정된 감지 범위   |
| 측정 필드 길이 | 1,175 mm    |
| 빔 개수     | 48 개수       |
| 빔 간격     | 25 mm       |
| 광원       | LED, 적외선    |
| 파장 길이    | 860 nm      |
| 송신 신호 형태 | 펄스형         |

측정 데이터

|          |         |
|----------|---------|
| 최소 물체 직경 | 27.5 mm |
|----------|---------|

전기 데이터

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 회로 | 극점 보호 |
|       | 단락 방지 |
|       | 유도 방지 |

성능 데이터

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 공급전압 점검 U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC |
|------------------------|-----------------|

연결

|    |      |
|----|------|
| 연결 | 1 개수 |
|----|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| 연결 1<br>기능 | 입력신호 비활성화 |
|            | 전원 공급     |
| 연결부 종류     | 원형 커넥터    |
| 나사 크기      | M8        |
| 유형         | Male      |
| 재료         | 금속        |
| 핀 개수       | 4 핀       |
| 엔코딩        | A-코딩됨     |

기술 데이터

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 디자인              | 큐빅형                      |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 27 mm x 1,250 mm |
| 하우징 재료           | 금속                       |
| 금속 하우징           | 알루미늄                     |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱                     |
| 순중량              | 417 g                    |
| 하우징 색상           | 은색                       |
| 고정 방식            | 통로 마운팅으로                 |

조작 및 표시

|               |         |
|---------------|---------|
| 표시 방식         | LED     |
| LED 개수        | 1 개수    |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어   |
|               | 핀 지정 정보 |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 65 °C |

인증

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 65 |
| 보호 등급 | III   |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ECLASS 15.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



사용 설명서 기술 데이터, 치수 도면 장의 정확한 치수 정보를 고려하십시오.

전기 연결

연결 1

|        |           |
|--------|-----------|
| 기능     | 입력신호 비활성화 |
| 연결부 종류 | 전원 공급     |
| 나사 크기  | 원형 커넥터    |
| 유형     | M8        |
| 재료     | Male      |
| 핀 개수   | 금속        |
| 엔코딩    | 4 핀       |
|        | A-코딩됨     |

핀      핀 지정

|   |      |
|---|------|
| 1 | V+   |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND  |
| 4 | IN 1 |



조작 및 표시

| LED | 디스플레이                     | 의미                   |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 1   | 꺼짐<br>적색, 연속 점등<br>적색 깜빡임 | 꺼짐<br>작동 준비 상태<br>오류 |

적합한 수신기

| 품목 번호    | 명칭                 | 품목         | 설명                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50131339 | CSL505-R25-1175-M8 | 라이트 커튼 수신기 | 애플리케이션: 정밀 물체 감지<br>특수 모델: 평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치 (Teach) 입력부<br>감지 범위: 0.3 ... 5 m<br>디지털 스위칭 출력부: 2 개수<br>스위칭 출력: 트랜지스터, 푸시풀, light/dark 전환 가능<br>연결: 원형 커넥터, M8, 4 핀 |

제품 키워드

제품 명칭: CSL505-XXXX-ZZZZ-AA-BBB

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| X    | 작동 원리<br>T: 송신기<br>R: 수신기                                                 |
| YYY  | 빔 간격<br>05: 5mm<br>12.5: 12.5 mm<br>25: 25 mm<br>50: 50 mm<br>100: 100 mm |
| ZZZZ | 측정 필드 길이<br>측정 필드 길이[mm], 빔 간격에 따라 다름                                     |
| AA   | 전기 연결<br>M8: M8 원형 커넥터, 4핀(커넥터)                                           |

| 참고                                                                                 |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

| 품목 번호    | 명칭                | 품목     | 설명                                                                                                                 |
|----------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M8, 액시얼, 암, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PVC |



액세서리

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭                | 품목     | 설명                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M8, 굴절형, 암, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PVC |

매개변수화 장치

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭               | 품목 | 설명                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----|------------------------------|
|  | 50132069 | CSL505-Interface | 모듈 | 기능: 설정 장치 및 테스터<br>연결: Sub-D |

참고

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|