

Technisch gegevensblad Commandogevers

Art.-nr.: 50149356

CD-B2-Z-C01



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Type	Display- / commandoeverer (niet veilig)
------	---

Functies

Functies	Afmetingen en design identiek met vergrendelingen uit de serie L250 Beveiligde schroefbevestiging
----------	--

Elektrische gegevens

Contactuitrusting	2NO
Schakelstroom door taster	0 ... 550 mA
Stroombelasting, max.	1 A

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	24 V, DC, 10 %
Nominale isolatiespanning	1,5 kV AC/DC

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	RVS
Aantal polen	8 -polig

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	40 mm x 40 mm x 128 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	Glasvezelversterkt, zelf blussend, stootbestending
Nettogewicht	245 g
Kleur behuizing	grijs
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging Wandbevestiging
Type kabelinvoer	M12
Mechanische levensduur	1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Type bediening	Sensor, wit / sensor, blauw
Materiaal taster	Kunststof

Bediening en display

Type weergave	Lamp brandt permanent LED
Bedieningselementen	2 Commandoeverers (push button blauw, push button wit)

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III

Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Bedradingsschema's



Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135121	KD U-M12-8A-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135123	KD U-M12-8A-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking

Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.