

## 기술 데이터 시트

### 보조 렌즈

품목 번호: 50117780

KL-M03

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다


기술 데이터

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 기본 데이터          |          |
| 포함됨             | 2개       |
| 기능              |          |
| 기능              | 광점 접속    |
| 광학 데이터          |          |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 0.5 mm   |
| 초점 간격           | 8 mm     |
| 기술 데이터          |          |
| 순중량             | 3 g      |
| 고정 방식           | 나사 조립 가능 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 분류           |          |
| HS 번호        | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279205 |
| ECLASS 8.0   | 27279205 |
| ECLASS 9.0   | 27273602 |
| ECLASS 10.0  | 27273603 |
| ECLASS 11.0  | 27273603 |
| ECLASS 12.0  | 27273603 |
| ECLASS 13.0  | 27273603 |
| ECLASS 14.0  | 27273603 |
| ECLASS 15.0  | 27273603 |
| ECLASS 16.0  | 27273603 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



액세서리

일반

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭          | 품목                          | 설명                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117758 | KFX-ETA-320 | 확산 반사 센서<br>플라스틱 광섬유<br>케이블 | 애플리케이션: 고정밀 물체 감지<br>광빔 방출: 앞쪽<br>섬유심: 단일 섬유심<br>외부 직경: 1.25 mm<br>섬유 길이: 2,000 mm<br>섬유 피복 재료: PE<br>배열: 기본형           |
|  | 50117759 | KFX-ETC-320 | 확산 반사 센서<br>플라스틱 광섬유<br>케이블 | 애플리케이션: 일반 어플리케이션<br>광빔 방출: 앞쪽<br>섬유심: 다중 섬유심, 동축 섬유 배열<br>외부 직경: 1.25 mm<br>섬유 길이: 2,000 mm<br>섬유 피복 재료: PE<br>배열: 기본형 |
|  | 50117760 | KFX-ETD-320 | 확산 반사 센서<br>플라스틱 광섬유<br>케이블 | 애플리케이션: 정밀 물체 감지<br>광빔 방출: 앞쪽<br>섬유심: 단일 섬유심<br>외부 직경: 1.25 mm<br>섬유 길이: 2,000 mm<br>섬유 피복 재료: PE<br>배열: 기본형            |

참고

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|