

Fiche technique

Pièce de fixation

Art. n°: 50144299

BTU 330M-1

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	8 rondelles
	8 rondelles ressort
	8 vis M4 x 10
Adapté pour groupe de produits	Lecteurs stationnaires de codes 2D
Adapté pour	DCR 200i
	Éclairage IL AL
	IPS 200i
	IPS 400i

Données mécaniques

Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
	Aluminium moulé sous pression
Poids net	340 g
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Pour barres rondes 10 - 16 mm
Type de fixation, côté appareil	À visser
Type de pièce de fixation	Pivotant 360°
	Réglable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	39269097
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

