

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 150683

CB-M12-5000-3GF/WM

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

어플리케이션	내유성/내윤활성
--------	----------

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압	30V AC/DC
-------	-----------

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니요
접점당 동작전류	4 A
잠금 장치	나사 연결

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
버전	굴절형
접점당 동작전류	4 A

케이블 특성

와이어 개수	3 개수
와이어 단면	0.34 mm ²
덮개 색상	흑색
차폐됨	아니요
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	4.3 mm
케이블 길이	5,000 mm
와이어 재료	구리
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	아니요

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니요
접점당 동작전류	4 A
잠금 장치	나사 연결

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-25 ... 80 °C
--------------------	---------------

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

전기 연결

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
버전	굴절형
접점당 동작전류	4 A

회로도

배선도

