

## Technisch gegevensblad

### Afbuigspiegel

Art.-nr.: 529607

UM60-750

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Serie</b>                      | UM                            |
| <b>Type, kolommen en spiegels</b> | Afbuigspiegel aan achterzijde |

### Mechanische gegevens

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Afmeting (b x h x l)</b>             | 25 mm x 68 mm x 820 mm                    |
| <b>Nettogewicht</b>                     | 1.500 g                                   |
| <b>Kleur behuizing</b>                  | geel, RAL 1021                            |
| <b>Type bevestiging</b>                 | Draaihouder<br>Groefmontage               |
| <b>Geschikt voor sensor</b>             | Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
| <b>Veiligheidszonehoogte tot en met</b> | 750 mm                                    |
| <b>Spiegellengte</b>                    | 810 mm                                    |


### Classificatie

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Douanetariefnummer</b> | 70099200 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>       | 27279207 |
| <b>ECLASS 8.0</b>         | 27279207 |
| <b>ECLASS 9.0</b>         | 27273605 |
| <b>ECLASS 10.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 11.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 12.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 13.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 14.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 15.0</b>        | 27273605 |
| <b>ECLASS 16.0</b>        | 27273605 |
| <b>ETIM 5.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 6.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 7.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 8.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 9.0</b>           | EC002467 |
| <b>ETIM 10.0</b>          | EC002467 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>       | 31241706 |


## Maattekeningen

Alle maten in millimeter


### Spiegel



L Lengte = 820 mm  
SL Spiegellengte = 810 mm




### Montageafstanden



A Max. 500 mm

## Maattekeningen




Montage met standaardhoekprofiel BT-UM60




- A aan de zijkant
- B aan achterzijde
- C Schuin verstelbaar (0 - 90°)

## Maattekeningen

Montage met zwenkhouter BT-SSD



A



B

- A aan achterzijde  
B Aan de zijkant 45°