

## 기술 데이터 시트

## 안전 센서 세트 송신기

품목 번호: 426345

MLD500-T2-UDC-1000-S2-P






그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 적합한 수신기
- 액세서리



## 세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	1	66501100	MLD500-T2	멀티 라이트빔 안전 센서 송신기	감지 범위: 0.5 ... 50 m 빔 개수: 2 개수 빔 간격: 500 mm 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀
	1	426186	PSC-1000-S2	보호 디스크	적합한 적용 대상:: 장치 컬럼 UDC-S2, DC-S2 재료: PMMA, 회색
	1	549856	UDC-1000-S2	장치 컬럼	기능: 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호, 조정 가능, 3 방향 발받침대를 제외한 컬럼 높이: 1,000 mm

## 기술 데이터

### 기본 데이터

시리즈	MLD-UDC
장치 종류	송신기

### 특수 모델

특수 모델	보호 디스크
-------	--------

### 기능

통합된 레이저 정렬 보조 장치	아니요
통합된 상태 표시 램프	아니요

### 특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
사용 시간 T <sub>M</sub>	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	4, EN ISO 13849

### 보호필드 데이터

감지 범위	0.5 ... 50 m
-------	--------------

### 광학 데이터

빔 개수	2 개수
빔 간격	500 mm

### 기술 데이터


순중량	7,225 g
장치 컬럼 포함	예
발받침대를 제외한 컬럼 높이	1,000 mm

### 인증

### 분류




HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

## 적합한 수신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	426379	MLD510-R2-UDC-1000-S2-P	안전센서 세트 수신기	특수 모델: 보호 디스크 빔 개수: 2 개수 빔 간격: 500 mm

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	연결 케이블	어플리케이션: 내구성/내운활성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

#### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.