

Karta danych technicznych

Gniazdo przewodu

Nr art.: 429178

CB-M12-8GF

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Przyłącze

Liczba przyłączy	1 Piece(s)
Przyłącze 1	
Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Przyłącze 2	
Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy

Dane mechaniczne

Masa netto	43 g
------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy
------------------	----------------