

## Technisch gegevensblad NOODSTOP-treklijnschakelaar

Art.-nr.: 63000520

ERS200-M4C3-M20-HAR

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	ERS200
Type	Noodstop-bedieningseenheid, EN ISO 13850, EN 60947-5-5

### Functies

Functies	Eenvoudige lijnaanpassing door schakelpuntindicator
	Positie-onafhankelijk noodstop-commando-invoer
	Reset-functie (reset-knop met indicator)
	Tweezijdig vergrendelend met gedwongen openende contacten

### Karakteristieke waarden

Gebruiksduur $T_M$	20 Jaren, EN ISO 13849-1
$B10_d$	2.000.000 Aantal cycli

### Elektrische gegevens

Gebruikscategorie bij DC 13	Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15	Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting	2NC + 1NO
Contactopening	krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging	500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1

### Prestatiegegevens

Nominale isolatiespanning	400 V AC, 500 V DC
Conventionele thermische stroom, max.	10 A

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aantal kabelinvoeren	3 St.

### Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	6 -polig

### Kabeleigenschappen

Aansluitdoorsneden	1 x 0,34 mm <sup>2</sup> tot en met 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , ader
--------------------	--

### Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	92 mm x 47,8 mm x 89 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	ZAMAK
Materiaal elektrisch contact	Zilverlegering
Nettogewicht	364 g
Kleur behuizing	grijs
	Rood
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer	M20 x 1,5
Inbouwpositie	in kabeltrekas, rechts uitgaand
Schakelaartype	NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850
Schakelprincipe	Kruipcontact
Mechanische levensduur	1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1
Bedieningsfrequentie, max.	600 per uur, IEC 6047-5-1
Bedieningselement, extern	Kabel
Bedieningselement, lijnlengte, max. (bij 20 °C temperatuurverschil)	70 m
Uittrekkraft, bedieningselement ontgrendeld	235 N
Bedieningskracht (uittrekken bij gedwongen scheiding)	250 N
Bedieningskracht (lossen)	147 N
Bedieningsrichtingen	naar rechts
Bedieningsweg bij gedwongen scheiding	14 mm
Type bediening	Kabel
Type ontgrendeling	Indicatorknop (trekken)
Materiaal kop	Metaal

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 80 °C
Vervuilinggraad	3, EN 60947-1

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
Goedkeuringen	c UL US
	IMQ

### Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27270690
ECLASS 8.0	27270607
ECLASS 9.0	27371201
ECLASS 10.0	27371201
ECLASS 11.0	27371201
ECLASS 12.0	27371201
ECLASS 13.0	27371201
ECLASS 14.0	27371201
ETIM 5.0	EC002033
ETIM 6.0	EC002033
ETIM 7.0	EC002033
ETIM 8.0	EC002033
ETIM 9.0	EC002033

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	6 -polig

### Klem

### Toewijzing

11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)
33	NO(1)
34	NO(1)