

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur:	LSIS 400i Standart
Arayüz için uygundur	RS 232

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
Kutup sayısı	10 kutuplu 6 kutuplu

## Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	10 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	8,5 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
Kutup sayısı	10 kutuplu 6 kutuplu

## Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel