

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50040757

KB 008-3000 A

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



技术参数

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	5 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	开口端
----	-----

接线图

接线图

