

Teknik veri sayfası

Kablo soketi

Ürün no.: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur	Ethernet
----------------------	----------

Elektrik verileri

Güç verileri

Aşırı gerilim kategorisi	II
Ölçüm işletmesi akımı	500 mA

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	eksenel
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Bıçak sıkıştırması
Kutup sayısı	8 kutuplu

Kablo özellikleri

İletken enine kesiti	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
----------------------	---

Mekanik bilgiler

Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Net ağırlık	65 g
Maks. kablo deliği	5,5 ... 9 mm

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	eksenel
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Bıçak sıkıştırması
Kutup sayısı	8 kutuplu

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
Kirlenme derecesi	3

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413