

Technisch gegevensblad

Energetische lichttaster

Art.-nr.: 50140118

ET22/2



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	22
Werkingsprincipe	Tast-principe
Applicatie	Herkenning van kleine onderdelen

Optische gegevens

Bedrijfsreikwijdte	0,005 ... 0,05 m
Bedrijfsreikwijdte	gewaarborgde reikwijdte
Lichtbron	LED, Rood
Golflengte	630 nm
Zendsignaalvorm	gepulst

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Ompoolbeveiliging
	Overspanningsbeveiliging

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	11 ... 26 V, DC, incl. restdrempel
Stroomopname, max.	20 mA
Restdrempel	10 %, van U_B

Uitgangen

Aantal digitale schakeluitgangen	1 St.
----------------------------------	-------

Schakeluitgangen

Spanningstype	DC
Schakelstroom, max.	50 mA

Schakeluitgang 1

Schakelement	Transistor, NPN
Schakelprincipe	lichtschakelend

Tijdgedrag

Aansprektijd	0,5 ms
Gereedheidsvertraging	100 ms

Aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	3 -draads
Aderdoorsnede	0,08 mm ²

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	16,2 mm x 30 mm x 6,8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PC-PBT
Materiaal optiekafdekking	Kunststof
Nettogewicht	23 g
Kleur behuizing	zwart

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	2 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 75 °C

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
Geldige norm	IEC 60947-5-2

Classificatie

Douanetarifnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27270903
ECLASS 8.0	27270903
ECLASS 9.0	27270903
ECLASS 10.0	27270903
ECLASS 11.0	27270903
ECLASS 12.0	27270903
ECLASS 13.0	27270903
ECLASS 14.0	27270903
ECLASS 15.0	27270903
ETIM 5.0	EC001821
ETIM 6.0	EC001821
ETIM 7.0	EC001821
ETIM 8.0	EC001821
ETIM 9.0	EC001821
ETIM 10.0	EC001821

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	3 -draads
Aderdoorsnede	0,08 mm ²

Aderkleuren

Adertoewijzing

bruin	V+
zwart	OUT
blauw	GND

Bediening en display

LED

Display

Verklaring

1	groen, permanent aan	Bedrijfsgereedheid
2	oranje, permanent aan	Object herkend

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
2	oranje, knipperend	Overstroom

Opmerkingen

**Gebruiken voor het bedoeld gebruik!**



- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.