


## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50114519

KB PS2-1 IT190x

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Geschikt voor           | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g |
|                         | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g |
|                         | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910  |
|                         | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i |
|                         | Mobiele barcodelezer serie IT 1300  |
| Geschikt voor interface | PS/2                                |

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting RJ41

#### Aansluiting 2

Type aansluiting PS/2

Uitvoering axiaal

Type female

#### Aansluiting 3

Type aansluiting PS/2

Uitvoering axiaal

Type male

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders 6 St.

Kleur mantel zwart

Afgeschermd Ja

Kabeluitvoering Spiraalkabel

Kabeldiameter (uitwendig) 5 mm

Kabellengte 3.000 mm

Materiaal mantel PVC

Geschikt voor kabelrupsen Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting RJ41

#### Pin Pintoewijzing

1 Afscherming

2 n.c.

3 GND

4 PC data

5 PC clock


6 KB Clock

7 +5 V DC

8 KB Data

9 n.c.

10 n.c.



### Aansluiting 2


Type aansluiting PS/2

Uitvoering axiaal

Type female

## Elektrische aansluiting

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | PC data       |
| 2   | n.c.          |
| 3   | GND           |
| 4   | +5 V DC       |
| 5   | PC clock      |
| 6   | n.c.          |



### Aansluiting 3

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type aansluiting | PS/2   |
| Uitvoering       | axiaal |
| Type             | male   |

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | KB Data       |
| 2   | n.c.          |
| 3   | GND           |
| 4   | +5 V DC       |
| 5   | KB Clock      |
| 6   | n.c.          |

