

Teknik veri sayfası

Kablo soketi

Ürün no.: 50149064

S ET-M12-4W-M

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur	Ethernet
----------------------	----------

Elektrik verileri

Güç verileri

Aşırı gerilim kategorisi	II
Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1)	250 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1)	2.500 V

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Versiyon	açılı
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Kablo özellikleri

Bağlantı enine kesitleri	maks. 0,75 mm ²
AWG	18
Korumalı	Evet

Mekanik bilgiler

Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm kimyasal olarak nikelli
Net ağırlık	56 g
Maks. kablo deliği	6 ... 8 mm

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Versiyon	açılı
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 105 °C
-------------------------	----------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Devre şeması

