

技术数据表

安装设备

配件编号: 50144299

BTU 330M-1

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

|        |               |
|--------|---------------|
| 包含     | 8 件垫片         |
|        | 8 件弹簧圈        |
|        | 8 件螺栓 M4 x 10 |
| 适用于产品组 | 固定式 2D 条码阅读器  |
| 适合     | DCR 200i      |
|        | IL AL照明       |
|        | IPS 200i      |
|        | IPS 400i      |

机械参数

|             |                |
|-------------|----------------|
| 标准名称，金属安装设备 | 压铸铝            |
|             | 钢制，镀锌          |
| 安装设备设计      | 安装系统           |
| 系统紧固类型      | 适于 10 - 16 mm杆 |
| 设备紧固类型      | 螺旋式            |
| 安装设备类型      | 可调             |
|             | 旋转，360         |
| 安装设备材料      | 金属             |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

