

## 技术数据表


## 适配器电缆

配件编号: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

## 基础数据

适合接口	以太网
------	-----

## 接口

以太网	
传输速度	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

## 连接

接口数量	2 光束
------	------

连接1	
类型	RJ45
规格	直形

连接2	
类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A

## 机械参数

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	71 mm x 26 mm x 16.2 mm
外壳颜色	白色

## 环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C

## 认证

防护等级	IP 20
认证	FCC
	RoHS

## 软件

系统要求	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
------	--

## 分类

税率编号	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## 电气连接

## 连接1

类型	RJ45
----	------

## 连接2

类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A