

Scheda tecnica dati

Strumento di test

Cod. art.: 50122380

TI 3

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Sensori di commutazione binari
------------	--------------------------------

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	CC
---------------------------------	----

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	55 mm x 35 mm x 110 mm
------------------------	------------------------

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
------------------------------	----------

Peso netto	192 g
------------	-------

Colore dell'alloggiamento	Grigio
---------------------------	--------

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
-------------------------	-----

Sommatore

Elementi di controllo	Interruttore a slitta
-----------------------	-----------------------

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	5 ... 40 °C
-------------------------------------	-------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85389099
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279211
--------------	----------

ECLASS 8.0	19200502
------------	----------

ECLASS 9.0	19200502
------------	----------

ECLASS 10.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 11.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 12.0	19200504
-------------	----------

ECLASS 13.0	19200504
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001418
----------	----------


ETIM 6.0	EC001418
----------	----------

ETIM 7.0	EC001418
----------	----------

ETIM 8.0	EC001418
----------	----------

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



- A Interruttore a slitta PNP / NPN a scelta
- B Interruttore a slitta PNP / NPN a scelta
- C On / Off
- I 18 V CC
- E Jack CC per alimentatore/caricabatterie
- F Connessione elastica 0V
- G Connessione elastica ingresso A
- H Connessione elastica ingresso B
- 1/2 Indicatore a LED
- 3 LED Power

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento	Segnale IN
Tipo di morsetto	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a molla
Numero di poli	4 poli


Collegamento 2

Funzione	Jack CC per alimentatore/caricabatterie
Tipo di collegamento	Presa jack

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Rosso, costantemente acceso	Uscita di commutazione/stato di commutazione
2	Rosso, costantemente acceso	Uscita di commutazione/stato di commutazione
3	Rosso, costantemente acceso	Stato ready
	Verde, costantemente acceso	Procedura di caricamento terminata

Accessori**Alimentatori**

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50123531	NT TI 3	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 750 mA Ingresso: 110..240 V CA, 50..60 Hz

Avviso

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.