

Hoja técnica

Estación base

Código: 50115738

Access Point f. IT

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Tipo	Estación base
Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i Lectores de código 2D manuales serie IT 1981i

Datos eléctricos

Datos de potencia	
Tensión de alimentación U_B	4,75 ... 5,25 V, CC

Interfaz

Tipo	RS 232 USB
------	---------------

Conexión

Número de conexiones	2 Unidad(es)
Bluetooth, alcance	Clase 2
Bluetooth, versión	2.1

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión Interfaz de configuración Interfaz de datos
Tipo de conexión	RJ41

Conexión 2

Función	Interfaz de configuración Interfaz de datos
Tipo de conexión	Bluetooth

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	71 mm x 28 mm x 110 mm
Carcasa de plástico	UL 94-V0
Peso neto	67 g

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 60 °C

Certificaciones

Certificaciones	c UL US
-----------------	---------

Clasificación

Número de arancel	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701


Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión Interfaz de configuración Interfaz de datos
Tipo de conexión	RJ41

Pin Asignación de pines

1	Blindaje
2	ID de cable
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Conexión eléctrica

Conexión 2


Función	Interfaz de configuración Interfaz de datos
Tipo de conexión	Bluetooth

Operación e Indicación


LED	Display	Significado
1	Azul, parpadeante	Establecimiento de la conexión
	Azul, luz continua	Disponibilidad
	Azul, 1 parpadeante	Transmisión de datos activa

Accesorios


Sistema de conexión - Unidad de conexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unidad de conexión modular	Tensión de alimentación: 18 ... 30 V, CC Consumo de corriente, máx.: 300 mA Interfaz: RS 232, PROFINET Conexiones: 6 Unidad(es) Índice de protección: IP 65

Sistema de conexión - Cables de interconexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50113397	KB JST-HS-300	Cable de interconexión	Aplicación: Resistente a sustancias químicas Apropiado para interfaz: RS 232 Conexión 1: Conector JST ZHR Conexión 2: Sub-D, Axial, Conector macho, 9 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 300 mm Material de cubierta: PUR

Sistema de conexión - Cables de distribución en Y

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50114517	KB 232-1 IT190x	Cable de interconexión	Apropiado para interfaz: RS 232, TTL Conexión 1: RJ41 Conexión 2: Sub-D, Axial, Conector hembra, 9 polos Conexión 3: Conector redondo, Enchufable, Axial, Conector hembra, 2 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 3.000 mm Material de cubierta: PVC

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.