

Hoja técnica

Sistema de montaje

Código: 50119331

BTU 900M-D12

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Incluye	2 arandelas de Ø 4,3 mm cada una
	2 tornillos M4 x 20
	2 tornillos M4 x 25
Apropiado para el grupo de productos	Lectores de código de barras fijos
Apropiado para	Lectores de código de barras serie BCL 92
	Lectores de código de barras serie BCL 95
	Reflector (M)TKS 30x50
	Reflector (M)TKS 40x60
	Reflector TKS 50x50
	Sensores de la serie 46C

Datos mecánicos

Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Acero, galvanizado
	Aluminio
Versión de la pieza de fijación	Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema	Para varilla 12 mm
	Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo	Enroscable
Tipo de pieza de fijación	Giratorio en 360°
	Orientable
	Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación	Metal

Clasificación

Número de arancel	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

