

Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50110856
KB PB-500-YBSB

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico

La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Lettori di codici a barre, serie BCL 5xxi
Idoneo per interfaccia	PROFIBUS DP

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica B
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica B
Modello	Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica B
Modello	Assiale

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	2 pezzo(i)
Colore della guaina	Viola
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	8 mm
Lunghezza cavo	500 mm
Materiale della guaina	PUR

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica B
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica B
Modello	Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica B
Modello	Assiale