

## Teknik veri sayfası

### Y distribütör

Ürün no.: 50137435

YV U-DDS-25-25-25-X01

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Sipariş hatırlatması | Lütfen veri sayfasına göre devre şemasına dikkat edin |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Tasarım             | eksenel            |

## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | erkek              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Tasarım             | eksenel            |

## Bağlantı 3

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Tasarım             | eksenel            |

## Kablo özellikleri

|          |       |
|----------|-------|
| Korumalı | Hayır |
|----------|-------|

## Mekanik bilgiler

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Yapı şekli        | Kübik         |
| Ölçü (G x Y x U)  | 36 mm x 16 mm |
| Anahtar genişliği | 13 mm         |
| Uzunluk           | 45 mm         |
| Malzeme           | PUR           |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 85 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar


|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27440104 |
| ECLASS 9.0            | 27069190 |
| ECLASS 10.0           | 27440111 |
| ECLASS 11.0           | 27440111 |
| ECLASS 12.0           | 27440111 |
| ECLASS 13.0           | 27440111 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC002925 |
| ETIM 7.0              | EC002925 |
| ETIM 8.0              | EC003558 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 1

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Tasarım             | eksenel            |

### Bağlantı 2


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | erkek              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Tasarım             | eksenel            |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 3

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Tasarım             | eksenel            |

## Devre şeması



- a Bağlantı 3, soket M12  
b Bağlantı 1, soket M12  
c Bağlantı 2, konnektör M12

## Aksesuarlar

## Genel

|                                                                                    | Ürün no. | Adı           | Ürün | Tanım                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Alet | Tür: Tork anahtarı<br>Anahtar genişliği: 13 mm<br>Tork: 0,6 N·m<br>Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik<br>Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C |

## Uyarı



Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.