

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50024127

TK 82.2

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat dikte	8,5 mm
Montagemaat diameter	82 mm
Reflectievlak diameter	79 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	30 g
Type bevestiging	De achterzijde kan worden beplakt Doorgaande bevestiging

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

