

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50003188

TK 20x75

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	2,6 mm
Montagemaat breedte	20,2 mm
Montagemaat hoogte	76 mm
Montagemaat dikte	6,5 mm
Reflectievlak hoogte	70 mm
Reflectievlak breedte	15 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	8 g
Type bevestiging	De achterzijde kan worden beplakt

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

