

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50022811

TK 40X180.1

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

| | |
|---|-----------------------------------|
| Bouwworm | rechthoekig |
| Tripelrastermaat | 3 mm |
| Montagemaat breedte | 41 mm |
| Montagemaat hoogte | 181 mm |
| Montagemaat dikte | 8,2 mm |
| Reflectievlak hoogte | 176 mm |
| Reflectievlak breedte | 36 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | Kunststof |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
| Structuur actief vlak | Triple |
| Type bevestiging | De achterzijde kan worden beplakt |

Omgevingsgegevens

| | |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
|------------------------------|---------------|

Certificeringen

| | |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
| eCl@ss 8.0 | 27279203 |
| eCl@ss 9.0 | 27273601 |
| eCl@ss 10.0 | 27273601 |
| eCl@ss 11.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

