

技术数据表

无线手持式2D码阅读器

配件编号: 50143088

IT 1952g SR-2-R

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 说明
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	IT19xx
----	--------

读取数据

可读条码类型	128码
	2/5隔行扫描码
	39码
	93码
	Aztec码
	Codabar
	DotCode
	EAN 128码
	EAN 8/13码
	EAN码附录
	GS1 DataBar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Omnidirectional
	GS1 Databar缩短
	GS1 Databar迭加
	Maxicode
	Micro PDF码
	Micro QR
	PDF417
	QR编码
	UPC码
	其他请求
	数据矩阵码
	组合码

光学数据

读取距离	0 ... 822 mm
相机水平分辨率	1,280 px
相机垂直分辨率	800 px

电气数据

性能数据	
供电电压 U_B	4.2 V, DC
最大功率消耗	2.5 W
电池技术	Lilon
电池存储容量	2.4 A·h

接口

类型	PS/2, RS 232, USB
----	-------------------

RS 232	
功能	过程

USB	
功能	过程

连接

蓝牙范围	2级
蓝牙版本	4.2

连接1	
类型	蓝牙

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	70 mm x 160 mm x 80 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	UL 94-V0
净重	220 g

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C
相对湿度(不凝结)	0 ... 95 %
读取高度	1.8 m
测量, 相对于	混凝土地面

认证

防护等级	IP 41
------	-------

分类

税率编号	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

电气连接

连接1

功能	数据接口
	配置接口
类型	蓝牙

图示

典型读取特性

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	3	0,076	56	132
	5	0,127	28	242
	10	0,254	0	443
	20	0,508	4	822
UPC	13	0,330	0	490
Code 128	7,5	0,191	25	295
	15	0,381	0	543
PDF 417	5	0,127	54	160
	6,7	0,170	34	220
DM	7,5	0,191	49	172
	10	0,254	29	245
QR	10	0,254	35	250
	20	0,508	0	438

A 模块大小 [mil]

D 最大 [mm]

B 模块大小 [mm]

请注意! 请注意下列读取距离提示。

C 最小 [mm]

操作和显示

LED	显示	说明
1	红色, 长亮	低电量
	绿色, 1闪烁	读取成功
	红色, 闪烁	通信错误

说明



遵守设备的使用规定!




本产品并非安全传感器, 无法用于人员保护。

只能由专业人员将本产品投入运行。

请仅根据正确用途使用本产品。


配件

连接技术 - 连接单元


	配件编号	名称	配件	说明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFINET, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65

配件


连接技术 - 基站

	配件编号	名称	配件	说明
	50143593	Base IT 1952g	基站	接口: PS/2, RS 232, USB 蓝牙范围: 2级 蓝牙版本: 2.1 连接1: RJ41 连接2: 插孔 连接3: 蓝牙


连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

备件

	配件编号	名称	配件	说明
	50105384 **	Battery IT-series	电池	供电电压: 3.7 V, DC 电池技术: Lilon 电池存储容量: 2.4 A·h

** 包含在供货范围内

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。