

## Teknisk datablad

### Signalsøjle

Art. nr.: 50138251

A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

#### Indhold

- Tekniske data
- Målskitser
- Elektrisk tilslutning
- Henvisninger
- Tilbehør



Illustrationen kan afvige



## Tekniske data

### Basisdata

Serie	A7
Signaltype	optisk og akustisk

### Elektriske data

Levetid	> 100.000 h
<b>Ydelsesdata</b>	
Forsyningsspænding $U_B$	24 V, DC, 10 %
Strømforsbrug, maks.	160 mA

### Tilslutning

Antal tilslutninger	2 Stk.
Henvisninger	De enkelte farver aktiveres via VCC (PNP) Sikker mod uønsket ombytning: Styring af farverne sker via PINs, kalottens position kan således frit vælges (se driftsvejledning).

#### Tilslutning 1

Funktion	Spændingsforsyning
Tilslutningstype	Kabel
Kabellængde	1.500 mm
Antal ledere	6 -året

#### Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

#### Tilslutning 3

Funktion	Forbindelse til enhed
Tilslutningstype	Klemme
Klemmetype	Trækfjederteknik
Antal poler	6 -polet

### Mekaniske data

Byggeform	cylindrisk
Dimensioner (Ø x L)	70 mm x 347 mm
Materiale hus	Kunststof Metal
Hus metal	Aluminium
Hus kunststof	PC-ABS
Nettovægt	611 g
Farve hus	grå sort
Fastgørelsestype, på anlægget	kan skrues / horisontal
Type belysning	LED/24V
Kuglehovedmoduler	4 stk. forhåndskonfektioneret
Signalbillede	Permanent lys
Strålevinkel	360°
Modulernes rækkefølge (opadgående)	grøn, orange, rød, single sound buzzer

### Certificeringer

Kapsling	IP 66, kun ved montering på hus med samme tæthedegrad
Godkendelser	CE CSA

### Akustiske data


Lydtype	Kontinuerligt lydsignal
Lydtryk	105 dB
Antal toner	1 Stk.

### Klassifikation

Toldtarifnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042

## Målskitser

Alle målangivelser i millimeter



## Elektrisk tilslutning

### Tilslutning 1

Funktion	Spændingsforsyning
Tilslutningstype	Kabel
Kabellængde	1.500 mm
Materiale indkapsling	PVC
Kabelfarve	grå
Antal ledere	6 -året
Ledertværsnit	0,34 mm <sup>2</sup>

## Elektrisk tilslutning

Lederfarve	Lederbestykning
sort	GND
rød	VCC / Lysfarve: rød
grøn	VCC / Lysfarve: grøn
orange	VCC / Lysfarve: gul / orange
hvid	VCC / Lysfarve: hvid / buzzer
blå	VCC / Lysfarve: blå

### Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

### Tilslutning 3

Funktion	Forbindelse til enhed
Tilslutningstype	Klemme
Klemmetype	Trækfjederteknik
Antal poler	6 -polet

Klemme	Bestykning
B	blå
G	grøn
A	orange/gul
R	rød
0 V	GND
W	hvid/summer

## Henvisninger



### Overhold den tilsigtede brug!



- ⚠ Produktet er ingen sikkerhedssensor og er ikke egnet til personbeskyttelse.
- ⚠ Produktet må kun tages i drift af autoriserede personer.
- ⚠ Anvend produktet udelukkende i overensstemmelse med den tilsigtede brug.

## Tilbehør

### Fastgørelsesteknik - Monteringsvinkel

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	50142896	A7-MW2	Signalsøjleelement	Byggeform: L-form Udførelse: Vinkel L-form Fastgørelse, på anlægget: Gennemgangsfastgørelse

## Tilbehør

### Henvisning



↪ En liste med alle disponible tilbehørsartikler findes på Leuze webside i download-fanebladet ved artiklerne.