

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50114617

TKS 30x45



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rechthoekig
Afhankelijk van de richting	Nee
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat breedte	31,5 mm
Montagemaat hoogte	55,5 mm
Montagemaat dikte	8 mm
Reflectievlak hoogte	44 mm
Reflectievlak breedte	29 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	20 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
-------------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

