

Teknik veri sayfası

Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800123

CU429-25000

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	RSL 430 emniyet lazer alan tarayıcı RSL 440 emniyet lazer alan tarayıcı
-----------------------	--

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	25.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	29 damarlı
Bağlantı 2	
İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Net ağırlık	4.810 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braket türü	Süngü sistemi

Sertifikalar


Sertifikasyonlar	c TÜV Súd US TÜV Súd
------------------	-------------------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	25.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	29 damarlı

İletken rengi

İletken tahsisi

beyaz	RES1
kahverengi	+24 V
Yeşil	EA1
Sarı	A1
gri	OSSDA1

Elektrik bağlantısı

İletken rengi	İletken tahsisi
pembe	OSSDA2
Mavi	GND / kütle
Kırmızı	MELD
siyah	F1
mor	F2
gri / pembe	F3
Kırmızı / Mavi	F4
beyaz / Yeşil	F5
kahverengi / Yeşil	SE1
beyaz / Sarı	SE2
kahverengi / Sarı	A2
beyaz / gri	A3
gri / kahverengi	A4
beyaz / pembe	EA2
kahverengi / pembe	EA3
beyaz / Mavi	EA4
kahverengi / Mavi	F6
beyaz / Kırmızı	F7
kahverengi / Kırmızı	F8
beyaz / siyah	F9
kahverengi / siyah	F10
gri / Yeşil	RES2
gri / Sarı	OSSDB1
pembe / Yeşil	OSSDB2

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	TD+	Sarı
2	RD+	beyaz
3	TD-	Turuncu
4	RD-	Mavi

