


## Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50137265

KD S-M30-16A-V1-250

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Applicatie | Chemicaliënbestendig |
|------------|----------------------|

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker                                                              |
| Schroefdraadmaat        | M30                                                                        |
| Type                    | female                                                                     |
| Materiaal greepgedeelte | PUR                                                                        |
| Aantal polen            | 16 -polig                                                                  |
| Uitvoering              | axiaal                                                                     |
| Ronde stekker, LED      | Nee                                                                        |
| Vergrendeling           | Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |

#### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|

#### Kabeleigenschappen

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aantal aders              | 16 St.                                                               |
| Aderdoorsnede             | Spanning: 2 x 1 mm <sup>2</sup> / signaal: 14 x 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Kleur mantel              | zwart                                                                |
| Afgeschermd               | Ja                                                                   |
| Kabeluitvoering           | Aansluitkabel (eenzijdig open)                                       |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 7,5 mm                                                               |
| Kabellengte               | 25.000 mm                                                            |
| Materiaal mantel          | PVC                                                                  |
| Aderisolatie              | PVC                                                                  |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee                                                                  |

### Mechanische gegevens

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nettogewicht                  | 2.212 g                |
| Buigradius vast verlegd, min. | Min. 6 x kabeldiameter |

### Omgevingsgegevens

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | 0 ... 80 °C |
|-------------------------------------------|-------------|

### Certificeringen

|               |      |
|---------------|------|
| Goedkeuringen | RoHS |
|---------------|------|

### Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ECLASS 16.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |
| UNSPSC 26.08        | 26121604 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1


|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker                                                              |
| Schroefdraadmaat        | M30                                                                        |
| Type                    | female                                                                     |
| Materiaal greepgedeelte | PUR                                                                        |
| Aantal polen            | 16 -polig                                                                  |
| Uitvoering              | axiaal                                                                     |
| Ronde stekker, LED      | Nee                                                                        |
| Vergrendeling           | Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |

### Pin

|   |       |
|---|-------|
| 1 | wit   |
| 2 | bruin |
| 3 | groen |
| 4 | Geel  |
| 5 | grijs |
| 6 | roze  |
| 7 | blauw |
| 8 | Rood  |

### Aderkleuren

|       |
|-------|
| wit   |
| bruin |
| groen |
| Geel  |
| grijs |
| roze  |
| blauw |
| Rood  |



## Elektrische aansluiting

| Pin | Aderkleuren   |
|-----|---------------|
| 9   | zwart         |
| 10  | violet        |
| 11  | grijs / roze  |
| 12  | blauw / Rood  |
| 13  | groen / wit   |
| 14  | bruin / groen |
| 15  | Geel / wit    |
| 16  | bruin / Geel  |

### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|