

## Teknik veri sayfası Modüler bağlantı ünitesi

Ürün no.: 50104789

MA 8-02

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	MA 8
Bunlar için uygundur:	Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8 Barkod okuyucusu seri BCL 8

## Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks.	50 mA

## Arayüz

Tür	RS 485
RS 485	
Terminleme	47kΩ / 150Ω / 47 kΩ

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Bağlantı 2	
İşlev	Sinyal ÇIKIŞ Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Bağlantı 3

İşlev	Gerilim beslemesi PLC bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U)	32 mm x 25 mm x 86 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	70 g

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-30 ... 80 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 90 %

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
eCl@ss 5.1.4	27069190
eCl@ss 8.0	27069190
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27069190
eCl@ss 11.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Pin Pin tahsisi

1	VIN
2	TXD
3	GND
4	RxD
5	SW GİRİŞ/ÇIKIŞ

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

İşlev	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

### Pin Pin tahsisi

1	VOUT
2	SW ÇIKIŞ
3	GND
4	SW IN
5	FE

### Bağlantı 3

İşlev	Gerilim beslemesi
	PLC bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

### Pin Pin tahsisi

1	VIN
2	RS 485 B (N)
3	GND
4	RS 485 A (P)
5	FE