

## 技术数据表

## 连接电缆

配件编号: 50037783

BK7 KB-092-5000-4A Ex

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



## 技术参数

### 连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

#### 连接2

类型	开口端
----	-----

#### 电缆性质

导线数量	4 光束
护套颜色	蓝色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR
芯线绝缘	PVC
拖链适用性	否

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

### 连接2

类型	开口端
----	-----

## 接线图

### 接线图

