

## Karta danych technicznych

### Czujniki ultradźwiękowe

Nr art.: 50108998

DB 18 UP.1-25,2500

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane bazowe

Seria	18
Zasada fizyczna	Ultradźwięki

### Dane optyczne

### Przylącze

<b>Przylącze 1</b>	
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.500 mm
Rozmiar gwintu	M8
Materiał	Metal
Liczba pinów	3 -pin

### Dane mechaniczne

Konstrukcja	cylindryczny
Rozmiar gwintu	M18 x 1 mm
Wymiar (Ø x L)	18 mm x 25 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Mosiądz niklowany
Masa netto	30 g

### Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
-----------------	-------

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27272801
eCl@ss 8.0	27272801
eCl@ss 9.0	27272890
eCl@ss 10.0	27272801
eCl@ss 11.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001848

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.500 mm
Rozmiar gwintu	M8
Materiał	Metal
Liczba pinów	3 -pin
Wersja	osiowy