

## Karta danych technicznych


### Kabel adaptera

Nr art.: 50104078

CB-ASM-PK1

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



## Dane techniczne

### Dane elektryczne

#### Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

### Przyłącze

#### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Sub-D
------------------	-------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

#### Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	RJ45
------------------	------

#### Właściwości przewodu

Liczba żył	8 Piece(s)
------------	------------

Kolor płaszczka	szary
-----------------	-------

Ekranowane	Nie
------------	-----

Wersja przewodu	Kabel łączący
-----------------	---------------

Długość przewodu	2.500 mm
------------------	----------

Materiał płaszczka	PVC
--------------------	-----

Przydatność łańcucha wleczonego	Nie
---------------------------------	-----

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

## Przyłącze elektryczne

### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Sub-D
------------------	-------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

### Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	RJ45
------------------	------