

Karta danych technicznych

Kabel łączący

Nr art.: 50128318

KB 301-10000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BCL 300i
	BCL 301i
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin

Właściwości przewodu

Liczba żył	16 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,5 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin