

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50121000

K-DS M12A-8P-4P-5m-L-PUR

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

#### Przyłącze

##### Przyłącze 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | female          |
| Liczba pinów         | 8 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie             |

##### Przyłącze 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 4 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

##### Właściwości przewodu

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Liczba żył                     | 4 Piece(s)   |
| Kolor płaszczka                | czarny   |
| Ekranowane                     | Tak  |
| Wersja przewodu                | Kabel łączący  |
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 0,34 mm  |
| Długość przewodu               | 5.000 mm   |
| Materiał płaszczka             | PUR  |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Tak  |
| Prędkość przesuwu              | maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s <sup>2</sup> |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |

## Przyłącze elektryczne

### Przyłącze 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | female          |
| Liczba pinów         | 8 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie             |

### Przyłącze 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 4 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

# Schemat elektryczny

