

## Karta danych technicznych



### Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50111227

KB M12A-8P-USB-3000

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	USB
-----------------------------	-----

### Dane elektryczne

#### Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	8 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem A
-----------	----------------

Wersja	osiowy
--------	--------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

#### Przylącze 2

Rodzaj przyłącza	USB
------------------	-----

Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A
-------------	--------------------

#### Właściwości przewodu

Liczba żył	4 Piece(s)
------------	------------

Kolor płaszczka	szary
-----------------	-------

Ekranowane	Tak
------------	-----

Wersja przewodu	Kabel łączący
-----------------	---------------

Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
--------------------------------	------

Długość przewodu	3.000 mm
------------------	----------

Materiał płaszczka	PUR
--------------------	-----

Przydatność łańcucha wlezonego	Nie
--------------------------------	-----

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	8 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem A
-----------	----------------

Wersja	osiowy
--------	--------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

### Przylącze 2

Rodzaj przyłącza	USB
------------------	-----

Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A
-------------	--------------------