

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Typ	male
-----	------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

Właściwości przewodu

Liczba żył	5 Piece(s)
------------	------------

Ekranowane	Tak
------------	-----

Wersja przewodu	Kabel łączący
-----------------	---------------

Długość przewodu	5.000 mm
------------------	----------

Przydatność łańcucha wleczonego	Nie
---------------------------------	-----

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Typ	male
-----	------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------