

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50121000

K-DS M12A-8P-4P-5m-L-PUR

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	0,34 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

## Devre şeması

