

## Technisch gegevensblad



### Adapterkabel

Art.-nr.: 50104078

CB-ASM-PK1

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ45
------------------	------

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	8 St.
Kleur mantel	grijs
Afgeschermd	Nee
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabellengte	2.500 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

### Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ45
------------------	------